DMS 3 SET 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Версия	DMS 3, Электрический динамометрический
	ключ
Заказ №	<u>9007480000</u>
Тип	DMS 3 SET 2
GTIN (EAN)	4008190405298
Кол.	1 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	205 mm	Глубина (дюймов)	8.0709 inch
Высота	205 mm	Высота (в дюймах)	8.0709 inch
Ширина	325 mm	Ширина (в дюймах)	12.7952 inch
Длина	78 mm	Длина (в дюймах)	3.0709 inch
Масса нетто	1695.76 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Технические данные

Описание артикула Аккумуляторный динамометрический ключ, комплект 1, дополнительно еще 1

Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 15 Nm Регулировка момента вращения, мин. 15 Nm

аккумулятор

Электрическая отвертка

Скорость холостого хода	200 и 400 мин-1	Macca	2004 g
Номинальное напряжение	2.4 V	Адаптер лезвия	1/4" DIN 3126, форма E6,3
Регулировка момента вращения, мак	c. 15 Nm	Регулировка момента вращения, мин.	15 Nm
Аккумуляторные батареи	Никель- металлогидридные аккумуляторные элементы	Масса аккумулятора	122 g
Напряжение аккумуляторной батаре	1 2.4 V		

Классификации

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 9.0	21-05-21-90
ECLASS 9.1	21-04-04-17	ECLASS 10.0	21-05-21-90
ECLASS 11.0	21-05-08-90	ECLASS 12.0	21-05-08-90
ECLASS 13.0	21-05-08-90	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Статус каталога / Изображения

DMS 3 SET 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



DMS 3 SET 2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Лезвия Е6,3 - шлиц



Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Версия
Заказ №	9024000000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852634	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Версия
Заказ №	9024020000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852627	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Версия
Тип Заказ №	BIT E6,3 0,8X4,0X70 9024030000	Версия Аксессуар, Бита для отвертки
Заказ №	9024030000	
Заказ № GTIN (EAN)	<u>9024030000</u> 4008190852658	
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	9024030000 4008190852658 5 ST	Аксессуар, Бита для отвертки
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	9024030000 4008190852658 5 ST BIT E6,3 1,0X5,5X70	Аксессуар, Бита для отвертки Версия

Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Phillips / Recess



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отверткеЛезвия для крестообразных шлицев типа Phillips-Recess PH/DIN 5260, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PH1X70	Версия
Заказ №	9024080000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870744	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 PH2X70	Версия
Тип Заказ №	BIT E6,3 PH2X70 9024090000	Версия Аксессуар, Бита для отвертки

DMS 3 SET 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Pozidriv / Supadriv


Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отверткеЛезвия, крестообразный шлиц типа Pozidrive PZ/DIN 5262,входной присоединительный размер 1/4,5 DIN 3126



Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PZ1X70	Версия
Заказ №	9024100000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870713	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 PZ2X70	Версия
Тип Заказ №	BIT E6,3 PZ2X70 9024110000	Версия Аксессуар, Бита для отвертки

Лезвия Е6,3 - шлиц





Основные данные для заказа

Тип	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Версия
Заказ №	9025590000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190151935	
Кол.	10 ST	
Тип	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Версия
Заказ №	9202750000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504725	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Версия
Заказ №	9202740000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504718	
Кол.	5 ST	

Статус каталога / Изображения

DMS 3 SET 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DMS 3



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	AKKU DMS 3	Версия
Заказ №	9007450000	DMS 3, Батарея
GTIN (EAN)	4008190450106	
Кол.	1 ST	
Тип	LG DMS PRO/ DMS 3	Версия
Тип Заказ №	LG DMS PRO/ DMS 3 9007460000	Версия DMS 3, 90% при 3 x 500 В перем. тока / > 91% при 3 x 400 В
	· ·	·

Набор лезвий Е6,3



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Основные данные для заказа

Тип	BIT-BOX WI DMS 3	Версия
Заказ №	9024970000	Аксессуар, Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4032248068067	
Кол.	1 ST	