

DMS 3 SET 2



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Версия	DMS 3, Электрический динамометрический ключ
Заказ №	9007480000
Тип	DMS 3 SET 2
GTIN (EAN)	4008190405298
Кол.	1 Штука

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	205 mm	Глубина (дюймов)	8.0709 inch
Высота	205 mm	Высота (в дюймах)	8.0709 inch
Ширина	325 mm	Ширина (в дюймах)	12.7952 inch
Длина	78 mm	Длина (в дюймах)	3.0709 inch
Масса нетто	1695.76 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Технические данные

Описание артикула	Аккумуляторный динамометрический ключ, комплект 1, дополнительно еще 1 аккумулятор
-------------------	--

Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 15 Nm	Регулировка момента вращения, мин. 15 Nm
---	--

Электрическая отвертка

Скорость холостого хода	200 и 400 мин-1	Масса	2004 g
Номинальное напряжение	2.4 V	Адаптер лезвия	1/4" DIN 3126, форма E6,3
Регулировка момента вращения, макс. 15 Nm		Регулировка момента вращения, мин.	15 Nm
Аккумуляторные батареи	Никель-металлогидридные аккумуляторные элементы	Масса аккумулятора	122 g
Напряжение аккумуляторной батареи	2.4 V		

Классификации

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Изображения

Пример использования





DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Лезвия E6,3 - шлиц



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Версия
Заказ №	9024000000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852634	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Версия
Заказ №	9024020000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852627	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Версия
Заказ №	9024030000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852658	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Версия
Заказ №	9024040000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852665	
Кол.	5 ST	

Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Phillips / Recess



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвия для крестообразных шлицев типа Phillips-Recess PH/DIN 5260, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PH1X70	Версия
Заказ №	9024080000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870744	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 PH2X70	Версия
Заказ №	9024090000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870720	
Кол.	5 ST	



Аксессуары

Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Pozidriv / Supadriv



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма Е6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке Лезвия, крестообразный шлиц типа Pozidrive PZ/DIN 5262, входной присоединительный размер 1/4,5 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PZ1X70	Версия
Заказ №	902410000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870713	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 PZ2X70	Версия
Заказ №	902411000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870706	
Кол.	5 ST	

Лезвия E6,3 - шлиц



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма Е6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Версия
Заказ №	902559000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190151935	
Кол.	10 ST	
Тип	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Версия
Заказ №	920275000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504725	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Версия
Заказ №	920274000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504718	
Кол.	5 ST	



DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DMS 3



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	AKKU DMS 3	Версия
Заказ №	9007450000	DMS 3, Батарея
GTIN (EAN)	4008190450106	
Кол.	1 ST	

DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	LG DMS PRO / DMS 3	Версия
Заказ №	9007460000	DMS 3, 90% при 3 x 500 В перем. тока / > 91% при 3 x 400 В
GTIN (EAN)	4008190404970	перем. тока
Кол.	1 ST	

Набор лезвий E6,3



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма Е6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Основные данные для заказа

Тип	BIT-BOX WI DMS 3	Версия
Заказ №	9024970000	Аксессуар, Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4032248068067	
Кол.	1 ST	