

SDK PH0

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips,
SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, выходной присоеди-
нительный размер согласно ISO 8764-PH, острие из
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Отвертка
Заказ №	9008470000
Тип	SDK PH0
GTIN (EAN)	4032248056460
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2021-02-28T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	SDK PH0 X 60

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	160 mm	Ширина (в дюймах)	6.2992 inch
Диаметр	23 mm	Масса нетто	30.2 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips, размер 0
-------------------	---

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	3 mm	Форма	Philips
Размер	0	Длина лезвия	60 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		