Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Отвертка	
Заказ №	9008490000	
Тип	SDK PH2	
GTIN (EAN)	4032248056484	
Кол.	1 Штука	
Статус поставки	Снято с производства	
Доступно до	2021-06-30T00:00:00+02:00	
Альтернативный продукт <u>SDK PH2 X 100</u>		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы
-------	------	-------

Ширина	220 mm	Ширина (в дюймах)	8.6614 inch
Диаметр	36 mm	Масса нетто	95.8 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Отвертка для винтов с
, ,	крестообразным шлицем,
	тип Phillips, размер 2

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (В)	6 mm	Форма	Philips
Размер	2	Длина лезвия	100 mm
Классификации			
ETIMEO	EC000144	ETIM 7 O	EC000144

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		
ECLASS 13.0	21-04-04-06		

Статус каталога / Изображения