

SDK PZ1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive,
SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоеди-
нительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Отвертка
Заказ №	9008530000
Тип	SDK PZ1
GTIN (EAN)	403224805652 1
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2021-06-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	SDK PZ1 X 80

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	191 mm	Ширина (в дюймах)	7.5197 inch
Диаметр	30 mm	Масса нетто	56 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv, размер 1
-------------------	---

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	4.5 mm	Форма	Pozidrive
Размер	1	Длина лезвия	80 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		