

SDIK PH0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



 1000 V
 IEC 60900

Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips,
изолированная согласно VDE, SDIK PHDIN 7438, ISO
8764/2-PH, выходной присоединительный размер
согласно ISO 8764-PH, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Отвертка
Заказ №	9008560000
Тип	SDIK PH0
GTIN (EAN)	4032248056552
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2021-01-20T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	SDIK PH0 X 60

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	165 mm	Ширина (в дюймах)	6.4961 inch
Диаметр	23 mm	Масса нетто	28 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Изолированная отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips, размер 0
-------------------	---

Инструменты для затяжки

Форма	Philips	Размер	0
Длина лезвия	60 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		