Справочный листок технических данных

SKS 2,0-8,0 MR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Торцовый ключ из хромованадиевой стали, закаленной по всему объему, изготовлен согласно DIN ISO 2636 L (DIN 911), высококачественная обработка поверхности.

Основные данные для заказа

	<u> </u>	
Версия	socket wrenches	
Заказ №	<u>9008870000</u>	
Тип	SKS 2,0-8,0 MR	
GTIN (EAN)	4032248266623	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ширина	120 mm	Ширина (в дюймах)	4.7244 inch
Масса нетто	202 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Комплект шестигранных	Исполнение	Сферическая головка и
	ключей со сферической		стальная пружина
	головкой		

Инструменты для затяжки

Количество	7	Форма	Шестигранный ключ, с шаровой головкой
Размер	SW 2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8	3.0	

Классификации

ETIM 6.0	EC002210	ETIM 7.0	EC002210
ETIM 8.0	EC002210	ETIM 9.0	EC002210
ETIM 10.0	EC002210	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-04-50-15	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		
			<u> </u>

Статус каталога / Изображения