

SD TH10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Отвертка Torx® TH с отверстием в острое лезвия (для предотвращения недозволенных манипуляций), SD TH для завинчивания стопорных винтов Torx® и Torx®-TH (средний штифт в профиле), хромистое острое Chrom Tor, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Отвертка
Заказ №	9009180000
Тип	SD TH10
GTIN (EAN)	4032248267156
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2021-01-12T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	SD T10 TR X 80

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	190 mm	Ширина (в дюймах)	7.4803 inch
Диаметр	30 mm	Масса нетто	59 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Отвертка Torx® с отверстием в острие лезвия, типоразмер 10
-------------------	--

Инструменты для затяжки

Ширина лезвия (B)	4 mm	Форма	Torx®
Размер	T10	Длина лезвия	80 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC000801	ETIM 7.0	EC000801
ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 9.0	21-04-04-13
ECLASS 9.1	21-04-04-13	ECLASS 10.0	21-04-04-13
ECLASS 11.0	21-04-04-13	ECLASS 12.0	21-04-04-13
ECLASS 13.0	21-04-04-13	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		