Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Быстрое и точное удаление оболочки
- Регулировка глубины резания не требуется
- Отсутствие повреждения внутреннего провода

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
	и резки
Заказ №	<u>9009950000</u>
Тип	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	25 mm	Глубина (дюймов)	0.9842 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	124 mm	Ширина (в дюймах)	4.8819 inch
Масса нетто	48.6 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для удаления оболочки и зачистки	
	обрезиненного кабеля	
	ASI	

Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	ASI-EPDM	Диаметр провода, макс. 1.4 mm	
Зона снятия изоляции, мин. 1.5 mm ²		Поперечное сечение соединительного 1.5 mm ²	
		провола макс	

Классификации

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Статус каталога / Изображения