Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	6mm², Трапецеидальный обжим
Заказ №	<u>9011620000</u>
Тип	EINSATZPAAR PZ 6/5
GTIN (EAN)	4008190207939
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы
-------	------	-------

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	31 mm	Высота (в дюймах)	1.2205 inch
Ширина	26 mm	Ширина (в дюймах)	1.0236 inch
Масса нетто	41.36 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10	Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 24
Диапазон обжимаемых проводников,	6 mm ²		
макс.			

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим			
Классификации				
ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282	
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282	
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90	
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90	
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90	
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90	
ECLASS 15.0	21-04-90-90			

Статус каталога / Изображения