

EINSATZPAAR PZ 6/5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	6mm ² , Трапецеидальный обжим
Заказ №	9011620000
Тип	EINSATZPAAR PZ 6/5
GTIN (EAN)	4008 190207939
Кол.	1 Штука

EINSATZPAAR PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	31 mm	Высота (в дюймах)	1.2205 inch
Ширина	26 mm	Ширина (в дюймах)	1.0236 inch
Масса нетто	41.36 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10	Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 24
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим
--------------------	-----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		