



Инструменты для обжима коаксиальных разъемов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, Шестигранный обжим
Заказ №	9012020000
Тип	HTG 58/59
GTIN (EAN)	4008190018207
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	418.7 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для коаксиальных наконечников BNC, TNC / SW 5.4/6.48	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	---	------------	--------------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Коаксиальные разъемы
--------------	----------------------


Характеристики инструмента — обжим

Размер шестигранника - под ключ (A 2) 6.48 mm	Размер шестигранника - под ключ (A 3) 1.72 mm
Размер шестигранника - под ключ (A) 5.4 mm	Кабельные наконечники для проводов 30 mm ² с сечением, макс.
Кабельные наконечники для проводов 30 mm ² с сечением, мин.	Наружный диаметр наконечника 6.2 mm
Паз для обжима, ширина (B 2) 10 mm	Паз для обжима, ширина (B 3) 2.3 mm
Паз для обжима, ширина (B 1) 10 mm	Вид/профиль обжима Шестигранный обжим
Диаметр внутреннего контакта (D) 2 mm	

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения



Аксессуары

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима коаксиальных разъемов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES HTG 58/59	Версия
Заказ №	9011130000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4008190011406	
Кол.	1 ST	