

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима коаксиальных разъемов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, Шестигранный обжим |
| Заказ № | 9012020000 |
| Тип | HTG 58/59 |
| GTIN (EAN) | 4008 1900 18207 |
| Кол. | 1 Штука |

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Ширина | 200 mm | Ширина (в дюймах) | 7.874 inch |
| Масса нетто | 418.7 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Технические данные

| | | | |
|-------------------|--|------------|-----------------------------------|
| Описание артикула | Обжимной инструмент для коаксиальных наконечников BNC, TNC / SW 5,4/6,48 | Исполнение | механическая, без сменных вставок |
|-------------------|--|------------|-----------------------------------|

Описание контактов

| | |
|--------------|----------------------|
| Вид контакта | Коаксиальные разъемы |
|--------------|----------------------|


Характеристики инструмента — обжим

| | | | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Размер шестигранника - под ключ (A 2) | 6.48 mm | Размер шестигранника - под ключ (A 3) | 1.72 mm |
| Размер шестигранника - под ключ (A) | 5.4 mm | Кабельные наконечники для проводов 30 mm ² с сечением, макс. | |
| Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин. | 30 mm ² | Наружный диаметр наконечника | 6.2 mm |
| Паз для обжима, ширина (B 2) | 10 mm | Паз для обжима, ширина (B 3) | 2.3 mm |
| Паз для обжима, ширина (B 1) | 10 mm | Вид/профиль обжима | Шестигранный обжим |
| Диаметр внутреннего контакта (D) | 2 mm | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Изображения



HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима коаксиальных разъемов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | ERTE ES HTG 58/59 | Версия | |
| Заказ № | 9011130000 | Инструмент для обжима, Заменяемая деталь | |
| GTIN (EAN) | 4008190011406 | | |
| Кол. | 1 ST | | |