

**HTG 174**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Инструменты для обжима коаксиальных разъемов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, Шестигранный обжим
Заказ №	<a href="#">9012410000</a>
Тип	HTG 174
GTIN (EAN)	4008 190009434
Кол.	1 Штука

**HTG 174**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	449 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Технические данные**

Описание артикула	Обжимной инструмент для коаксиальных наконечников BNC, TNC и N /SW 4,52	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	---	------------	-----------------------------------

**Описание контактов**

Вид контакта	Коаксиальные разъемы
--------------	----------------------

**Характеристики инструмента — обжим**

Размер шестигранника - под ключ (A 2)	1.72 mm	Размер шестигранника - под ключ (A)	4.52 mm
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	22 mm <sup>2</sup>	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	22 mm <sup>2</sup>
Наружный диаметр наконечника	5.4 mm	Паз для обжима, ширина (B 2)	2.3 mm
Паз для обжима, ширина (B 1)	10 mm	Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Диаметр внутреннего контакта (D)	2 mm		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения

