



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

### Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
Заказ №	<a href="#">9012600000</a>
Тип	PZ 16
GTIN (EAN)	4008190035440
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	429.8 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Технические данные

Описание артикула	(2)Crimping tool	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	------------------	------------	-----------------------------------

### Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Поперечное сечение провода, макс., AWG	6
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 10	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	16 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.			6 mm <sup>2</sup>


### Характеристики инструмента — обжим

Привод	механический	Кабельные наконечники для проводов 16 mm <sup>2</sup> с сечением, макс.	
Кабельные наконечники для проводов 6 mm <sup>2</sup> с сечением, мин.		Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием

### Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Изображения



## Аксессуары

### в ленте из пакетов




- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C для проводов от 1,5 до 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6)
- луженые медные
- допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

### Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23X GE SV	Версия
Заказ №	<a href="#">9006790000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 17 mm, 12 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190332303	
Кол.	100 ST	

### Номинальное поперечное сечение провода 10,0 mm<sup>2</sup>



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

### Основные данные для заказа


Тип	H10,0/22 EB	Версия
Заказ №	<a href="#">0534200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, цвет
GTIN (EAN)	4008190033460	слоновой кости
Кол.	100 ST	
Тип	H10,0/22D R	Версия
Заказ №	<a href="#">9019240000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190075385	
Кол.	100 ST	
Тип	H10,0/22T BR	Версия
Заказ №	<a href="#">9021150000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, коричневый
GTIN (EAN)	4008190086886	
Кол.	100 ST	
Тип	H10,0/28 EB	Версия
Заказ №	<a href="#">0565800000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, цвет
GTIN (EAN)	4008190138646	слоновой кости
Кол.	100 ST	
Тип	H10,0/28D R	Версия
Заказ №	<a href="#">9019250000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190041410	
Кол.	100 ST	



## Аксессуары

Тип	H10,0/28T BR	Версия
Заказ №	<a href="#">9021160000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, коричневый
GTIN (EAN)	4008190041915	
Кол.	100 ST	

### Номинальное поперечное сечение провода 16,0 мм<sup>2</sup>




- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

### Основные данные для заказа

Тип	H16,0/22 GN	Версия
Заказ №	<a href="#">0565900000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, зеленый
GTIN (EAN)	4008190022181	
Кол.	100 ST	
Тип	H16,0/22D BL	Версия
Заказ №	<a href="#">9019260000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190125806	
Кол.	100 ST	
Тип	H16,0/22T W	Версия
Заказ №	<a href="#">9021170000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190151478	
Кол.	100 ST	
Тип	H16,0/28 GN	Версия
Заказ №	<a href="#">0566000000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, зеленый
GTIN (EAN)	4008190165406	
Кол.	100 ST	
Тип	H16,0/28D BL	Версия
Заказ №	<a href="#">9019270000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190100773	
Кол.	100 ST	
Тип	H16,0/28T W	Версия
Заказ №	<a href="#">9021180000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190151980	
Кол.	100 ST	

## Аксессуары

### Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм<sup>22</sup>



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

#### Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20T GN	Версия
Заказ №	<a href="#">9021130000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, зеленый
GTIN (EAN)	4008190111731	
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/20 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">0533500000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190183905	
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/20D GE	Версия
Заказ №	<a href="#">9019220000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190151607	
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/26 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">0565700000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190026837	
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/26D GE	Версия
Заказ №	<a href="#">9019230000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190072117	
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/26T GN	Версия
Заказ №	<a href="#">9021140000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, зеленый
GTIN (EAN)	4008190022501	
Кол.	100 ST	

### Номинальное поперечное сечение провода 0,25 мм<sup>2</sup> - 6,0 мм<sup>2</sup>



Для проводов 0,25-6,0 мм<sup>2</sup> (AWG 24-10)  
Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим  
способом  
Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1  
• Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	H6,0/10	Версия
Заказ №	<a href="#">9004120000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190104795	
Кол.	500 ST	
Тип	H6,0/12	Версия
Заказ №	<a href="#">0191900000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190026851	
Кол.	500 ST	
Тип	H6,0/15	Версия
Заказ №	<a href="#">0124700000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190003807	
Кол.	500 ST	
Тип	H6,0/18	Версия
Заказ №	<a href="#">9004130000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190143626	
Кол.	500 ST	

### Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм<sup>2</sup> - 185,0 мм<sup>2</sup>



Для проводов 10,0-185,0 мм<sup>2</sup> (AWG 7-350 MCM)  
Материал Е-Си, оцинкованный гальваническим  
способом  
Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1  
• Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

### Основные данные для заказа

Тип	H10,0/12	Версия
Заказ №	<a href="#">0282900000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190075972	
Кол.	500 ST	
Тип	H10,0/15	Версия
Заказ №	<a href="#">0124800000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190037475	
Кол.	500 ST	
Тип	H10,0/18	Версия
Заказ №	<a href="#">0379300000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190156091	
Кол.	500 ST	
Тип	H16,0/12	Версия
Заказ №	<a href="#">0492500000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190114190	
Кол.	500 ST	
Тип	H16,0/15	Версия
Заказ №	<a href="#">0124300000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190162993	
Кол.	500 ST	

## Аксессуары

Тип	H16.0/18	Версия
Заказ №	<a href="#">0375200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190077105	
Кол.	100 ST	
Тип	H16.0/25	Версия
Заказ №	<a href="#">9004150000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 mm, 25 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190037253	
Кол.	100 ST	
Тип	H16.0/32	Версия
Заказ №	<a href="#">9004160000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190084004	
Кол.	100 ST	

### Ассортимент кабельных наконечников с изоляцией



Ящик, заполненный кабельными наконечниками с изоляцией:

- В цветовом коде Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

### Основные данные для заказа

Тип	H-BOX 4.0-16,0QMM	Версия
Заказ №	<a href="#">9025920000</a>	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
Кол.	1 ST	
Тип	H-BOX 4.0-16,0QMM DIN	Версия
Заказ №	<a href="#">9025400000</a>	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Кол.	1 ST	

### Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

### Основные данные для заказа

Тип	EINSATZPAAR PZ 16E	Версия
Заказ №	<a href="#">9012640000</a>	16mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4008190114831	
Кол.	1 ST	



## Аксессуары

### Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

### Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Версия
Заказ №	<a href="#">9202810000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 ST	