

## HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Инструменты для обжима контактов SUB-D

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

### Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, Обжим FoderBrimp
Заказ №	<a href="#">9013260000</a>
Тип	HTF SUB-D
GTIN (EAN)	4008190056896
Кол.	1 Штука



## HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	440.98 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для контактов SUB-D AWG 28-20	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	---	------------	--------------------------------------

### Описание контактов

Вид контакта	SUB-D	Поперечное сечение провода, макс., AWG
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 28	

### Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 0.75 mm <sup>2</sup> с сечением, макс.	Вид/профиль обжима	Обжим FoderBcrimp
--	--------------------	-------------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTF SUB-D

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображения

