

HTF SUB-D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Инструменты для обжима контактов SUB-D

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, Обжим FoderBcrimp
Заказ №	9013260000
Тип	HTF SUB-D
GTIN (EAN)	4008 190056896
Кол.	1 Штука

HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	440.98 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для контактов SUB-D AWG 28-20	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	---	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	SUB-D	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 20
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 28		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	0.75 mm ²	Вид/профиль обжима	Обжим FoderBcrimp
--	----------------------	--------------------	-------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Drawings

