

**HTF DFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Инструменты для обжима контактов Weidmüller DFF и ZRV

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструмент для обжима. Обжимной инструмент для контактов, 0.22mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B-Crimp
Заказ №	<a href="#">901414000</a>
Тип	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
Кол.	1 Штука

## HTF DFF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Размеры и массы

Ширина	205 mm	Ширина (в дюймах)	8.0709 inch
Масса нетто	442 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для контактов Weidmüller DFF	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	-----------------------------------

### Описание контактов

Вид контакта	Weidmüller DFF	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 24	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.22 mm <sup>2</sup>		

### Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.22 mm <sup>2</sup>
Вид/профиль обжима	B-Crimp		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения

