

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима контактов Weidmüller DFF и ZRV

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.22mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
Заказ №	9014140000
Тип	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
Кол.	1 Штука



HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	205 mm	Ширина (в дюймах)	8.0709 inch
Масса нетто	442 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для контактов Weidmüller DFF	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	--------------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Weidmüller DFF	Поперечное сечение провода, макс., AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 24	Диапазон обжимаемых проводников, 2.5 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.22 mm ²	макс.

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 2.5 mm ² с сечением, макс.	Кабельные наконечники для проводов 0.22 mm ² с сечением, мин.
Вид/профиль обжима	B-Crimp

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения

