



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной обжим |
| Заказ № | 9014400000 |
| Тип | HTI 15 |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 |
| Кол. | 1 Штука |



HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Ширина | 200 mm | Ширина (в дюймах) | 7.874 inch |
| Масса нетто | 440.68 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Технические данные

| | | | |
|-------------------|--|------------|--------------------------------------|
| Описание артикула | Обжимной инструмент для изолированных наконечников 0,5-2,5 mm ² | Исполнение | Механическая, без сменных вставок |
|-------------------|--|------------|--------------------------------------|

Описание контактов

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---|
| Вид контакта | изолированный соединитель | Поперечное сечение провода, макс., AWG 14 |
| Поперечное сечение провода, мин., AWG | AWG 21 | Диапазон обжимаемых проводников, 2.5 mm ² макс. |
| Диапазон обжимаемых проводников, мин. | 0.5 mm ² | |

Характеристики инструмента — обжим

| | |
|--|---|
| Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс. | 2.5 mm ² |
| Вид/профиль обжима | Двойной обжим |
| Обжимная станция | Номер обжимной станции 1 |
| | Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0.5 mm ² |
| | Поперечное сечение соединительного провода, макс. 1.5 mm ² |
| | Сечение проводника AWG, мин. 21 AWG |
| | Сечение проводника AWG, макс. 16 AWG |
| | Цвет обжимной станции Красный |
| | Номер обжимной станции 2 |
| | Поперечное сечение соединительного провода, мин. 1.5 mm ² |
| | Поперечное сечение соединительного провода, макс. 2.5 mm ² |
| | Сечение проводника AWG, мин. 16 AWG |
| | Сечение проводника AWG, макс. 14 AWG |
| | Цвет обжимной станции Синий |


Важное примечание

| | |
|---------------------|--|
| Сведения об изделии | Не подходит для одножильных проводов. Изоляция на контакте запрессована конически. |
|---------------------|--|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Изображения





Аксессуары

Плоский кабельный наконечник, вилка



Изолированные ножевые наконечники вилочного типа из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | FSKI/0,5-1,0/288 | Версия |
| Заказ № | 1491790000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,красный |
| GTIN (EAN) | 4050118301540 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | FSKI/0,5-1,0/488 | Версия |
| Заказ № | 1491810000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,красный |
| GTIN (EAN) | 4050118301380 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | FSKI/0,5-1,0/638 | Версия |
| Заказ № | 1491820000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,красный |
| GTIN (EAN) | 4050118301670 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | FSKI/1,5-2,5/488 | Версия |
| Заказ № | 1491850000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,2,5 mm ² 1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,синий |
| GTIN (EAN) | 4050118301687 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | FSKI/1,5-2,5/638 | Версия |
| Заказ № | 1491830000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,2,5 mm ² 1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,синий |
| GTIN (EAN) | 4050118301830 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | LIF 1,5M638 R | Версия |
| Заказ № | 9200580000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,красный |
| GTIN (EAN) | 4032248410422 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | LIF 2,5M638 R | Версия |
| Заказ № | 9200590000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,синий |
| GTIN (EAN) | 4032248410439 | |
| Кол. | 100 ST | |

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | LIF 1,5F288 R | Версия |
| Заказ № | 9200520000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4032248410361 | соединитель,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | LIF 1,5F488 R | Версия |
| Заказ № | 9200530000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4032248410378 | соединитель,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | LIF 1,5F638 R | Версия |
| Заказ № | 9200540000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4032248410385 | соединитель,1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | LIF 2,5F488 R | Версия |
| Заказ № | 9200550000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4032248410392 | соединитель,1.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,синий |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | LIF 2,5F638 R | Версия |
| Заказ № | 9200560000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4032248410408 | соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,синий |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | LIF 6F638 R | Версия |
| Заказ № | 9200570000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,6 |
| GTIN (EAN) | 4032248410415 | mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,желтый |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHI/0,1-0,5/285 | Версия |
| Заказ № | 1491620000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118301526 | соединитель,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,желтый |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHI/0,1-0,5/288 | Версия |
| Заказ № | 1491630000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118301489 | соединитель,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,желтый |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHI/0,5-1,0/288 | Версия |
| Заказ № | 1491650000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118301519 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHI/0,5-1,0/485 | Версия |
| Заказ № | 1491660000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118301410 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHI/0,5-1,0/488 | Версия |
| Заказ № | 1491670000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118301502 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHI/0,5-1,0/638 | Версия |
| Заказ № | 1491680000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118301618 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHI/05-1,0/285 | Версия |
| Заказ № | 1491640000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118301557 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | VFSKHI/1,5-2,5/285 | Версия |
| Заказ № | 1491730000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118301700 | соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,синий |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHI/1,5-2,5/288 | Версия |
| Заказ № | 1491740000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118301472 | соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,синий |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHI/1,5-2,5/485 | Версия |
| Заказ № | 1491690000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118301717 | соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,синий |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHI/1,5-2,5/488 | Версия |
| Заказ № | 1491710000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118301663 | соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,синий |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHI/1,5-2,5/638 | Версия |
| Заказ № | 1491720000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118301564 | соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,синий |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | LIF 1,5T638 R | Версия |
| Заказ № | 9200610000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4032248410453 | соединитель,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | LIF 2,5T638 R | Версия |
| Заказ № | 9200620000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4032248410460 | соединитель,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,синий |
| Кол. | 100 ST | |

Трубки для кабельных наконечников, полностью изолированные



Полностью изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | LIF 1,5F638 RF | Версия |
| Заказ № | 9200640000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4032248410484 | соединитель,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | LIF 2,5F638 RF | Версия |
| Заказ № | 9200650000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4032248410491 | соединитель,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,синий |
| Кол. | 100 ST | |

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | VFSKHV/0,5-1,0/285 | Версия |
| Заказ № | 1491860000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118301915 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHV/0,5-1,0/288 | Версия |
| Заказ № | 1491870000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118301908 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHV/0,5-1,0/485 | Версия |
| Заказ № | 1491880000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118301748 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHV/0,5-1,0/488 | Версия |
| Заказ № | 1491890000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118301786 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHV/0,5-1,0/638 | Версия |
| Заказ № | 1491910000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118301847 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,красный |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHV/1,5-2,5/485 | Версия |
| Заказ № | 1491920000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118301694 | соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,синий |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHV/1,5-2,5/488 | Версия |
| Заказ № | 1491930000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118301762 | соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,синий |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | VFSKHV/1,5-2,5/638 | Версия |
| Заказ № | 1491940000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118301922 | соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,синий |
| Кол. | 100 ST | |

Обжимные кабельные наконечники



Изолированный кабельный разъем ПВХ или РС/РА

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KQI-M10/-1 | Версия |
| Заказ № | 1492130000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302158 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |



Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KQI-M10/-2,5 | Версия |
| Заказ № | 1492340000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118302295 | соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M12/-2,5 | Версия |
| Заказ № | 1492350000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118302059 | соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M2,5/-1 | Версия |
| Заказ № | 1492150000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302028 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M2/-0,5 | Версия |
| Заказ № | 1492090000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118301892 | соединитель,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M2/-1 | Версия |
| Заказ № | 1492140000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302127 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M3,5/-1 | Версия |
| Заказ № | 1492180000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302080 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M3,5/-2,5 | Версия |
| Заказ № | 1492270000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118302134 | соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M3/-0,5 | Версия |
| Заказ № | 1492100000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118302011 | соединитель,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M3/-1 | Версия |
| Заказ № | 1492170000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302035 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M3/-2,5 | Версия |
| Заказ № | 1492250000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118302073 | соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M4/-0,5 | Версия |
| Заказ № | 1492110000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118302103 | соединитель,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M4/-1 | Версия |
| Заказ № | 1492200000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302301 | mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M4/-2,5 | Версия |
| Заказ № | 1492290000 | Кабельный наконечник,Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118302172 | соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |



HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KQI-M4/S/-1 | Версия |
| Заказ № | 1492190000 | Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302165 | mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M4/S/-2,5 | Версия |
| Заказ № | 1492280000 | Кабельный наконечник, Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118302141 | соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M5/-0,5 | Версия |
| Заказ № | 1492120000 | Кабельный наконечник, Изолированный кабельный |
| GTIN (EAN) | 4050118302042 | соединитель, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | KQI-M5/-1 | Версия |
| Заказ № | 1492220000 | Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302110 | mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| Кол. | 100 ST | |

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ERTE ES HTI 15 | Версия |
| Заказ № | 1246370000 | Инструмент для обжима, Заменяемая деталь |
| GTIN (EAN) | 4050118034462 | |
| Кол. | 1 ST | |