

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима изолированных соедините-
лей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконеч-
ники, параллельные и последовательные соединители
и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качествен-
ный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при
работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Инструмент для раз- делки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной обжим
Заказ №	9014400000
Тип	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
Кол.	1 Штука

НТИ 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	440.68 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для изолированных наконечников 0,5-2,5 мм ²	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2.5 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2.5 mm ²	
Вид/профиль обжима	Двойной обжим	
Обжимная станция	Номер обжимной станции	1
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm ²
	Сечение проводника AWG, мин.	21 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	16 AWG
	Цвет обжимной станции	Красный
	Номер обжимной станции	2
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm ²
	Сечение проводника AWG, мин.	16 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	14 AWG
	Цвет обжимной станции	Синий


Важное примечание

Сведения об изделии	Не подходит для одножильных проводов. Изоляция на контакте запрессована конически.
---------------------	--

Классификации


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения



Аксессуары

Плоский кабельный наконечник, вилка




Изолированные ножевые наконечники вилочного типа из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	FSKI/0,5-1,0/288	Версия
Заказ №	1491790000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301540	
Кол.	100 ST	
Тип	FSKI/0,5-1,0/488	Версия
Заказ №	1491810000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301380	
Кол.	100 ST	
Тип	FSKI/0,5-1,0/638	Версия
Заказ №	1491820000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301670	
Кол.	100 ST	
Тип	FSKI/1,5-2,5/488	Версия
Заказ №	1491850000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301687	
Кол.	100 ST	
Тип	FSKI/1,5-2,5/638	Версия
Заказ №	1491830000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301830	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 1,5M638 R	Версия
Заказ №	9200580000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410422	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5M638 R	Версия
Заказ №	9200590000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410439	
Кол.	100 ST	

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия
Заказ №	9200520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410361	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 1,5F488 R	Версия
Заказ №	9200530000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410378	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 1,5F638 R	Версия
Заказ №	9200540000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410385	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5F488 R	Версия
Заказ №	9200550000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410392	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5F638 R	Версия
Заказ №	9200560000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410408	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 6F638 R	Версия
Заказ №	9200570000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4032248410415	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,1-0,5/285	Версия
Заказ №	1491620000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4050118301526	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,1-0,5/288	Версия
Заказ №	1491630000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4050118301489	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/288	Версия
Заказ №	1491650000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301519	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/485	Версия
Заказ №	1491660000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301410	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/488	Версия
Заказ №	1491670000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301502	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/638	Версия
Заказ №	1491680000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301618	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/05-1,0/285	Версия
Заказ №	1491640000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301557	
Кол.	100 ST	

НТИ 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	VFSKHI/1,5-2,5/285	Версия
Заказ №	1491730000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301700	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/288	Версия
Заказ №	1491740000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301472	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/485	Версия
Заказ №	1491690000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301717	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/488	Версия
Заказ №	1491710000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301663	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/638	Версия
Заказ №	1491720000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301564	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 1,5T638 R	Версия
Заказ №	9200610000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410453	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5T638 R	Версия
Заказ №	9200620000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410460	
Кол.	100 ST	

Трубки для кабельных наконечников, полностью изолированные



Полностью изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F638 RF	Версия
Заказ №	9200640000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410484	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5F638 RF	Версия
Заказ №	9200650000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410491	
Кол.	100 ST	

НТИ 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	VFSKHV/0,5-1,0/285	Версия
Заказ №	1491860000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301915	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , красный
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/288	Версия
Заказ №	1491870000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301908	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , красный
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/485	Версия
Заказ №	1491880000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301748	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , красный
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/488	Версия
Заказ №	1491890000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301786	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , красный
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/638	Версия
Заказ №	1491910000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301847	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , красный
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/1,5-2,5/485	Версия
Заказ №	1491920000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301694	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/1,5-2,5/488	Версия
Заказ №	1491930000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301762	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/1,5-2,5/638	Версия
Заказ №	1491940000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301922	
Кол.	100 ST	

Обжимные кабельные наконечники



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	KQI-M10/-1	Версия
Заказ №	1492130000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302158	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	

НТИ 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQI-M10/-2,5	Версия
Заказ №	1492340000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302295	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M12/-2,5	Версия
Заказ №	1492350000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302059	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M2,5/-1	Версия
Заказ №	1492150000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M2/-0,5	Версия
Заказ №	1492090000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M2/-1	Версия
Заказ №	1492140000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3,5/-1	Версия
Заказ №	1492180000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3,5/-2,5	Версия
Заказ №	1492270000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3/-0,5	Версия
Заказ №	1492100000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302011	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3/-1	Версия
Заказ №	1492170000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3/-2,5	Версия
Заказ №	1492250000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302073	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/-0,5	Версия
Заказ №	1492110000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302103	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/-1	Версия
Заказ №	1492200000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/-2,5	Версия
Заказ №	1492290000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302172	
Кол.	100 ST	

НТИ 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KQI-M4/S/-1	Версия
Заказ №	1492190000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302165	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/S/-2,5	Версия
Заказ №	1492280000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302141	соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M5/-0,5	Версия
Заказ №	1492120000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302042	соединитель, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M5/-1	Версия
Заказ №	1492220000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302110	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	

Принадлежности / запасные части



- Инструменты для обжима изолированных соединителей
Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
 - Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
 - С упором для точного позиционирования контактов
 - Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES HTI 15	Версия
Заказ №	1246370000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118034462	
Кол.	1 ST	