


**ERTE ES PZ 6 ROTO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

Версия	6mm <sup>2</sup> , Трапецидальный обжим
Заказ №	<a href="#">9014480000</a>
Тип	ERTE ES PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008190877385
Кол.	1 Штука

ERTE ES PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Технические данные

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Размеры и массы

Глубина	15 mm
Высота	39 mm
Ширина	23 mm
Масса нетто	33.64 g

Глубина (дюймов)	0.5906 inch
Высота (в дюймах)	1.5354 inch
Ширина (в дюймах)	0.9055 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	10	Поперечное сечение провода, мин., AWG	10
Диапазон обжимаемых проводников, макс. 6 mm <sup>2</sup>			

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецидальный обжим
--------------------	----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		