

ERTE ES PZ 6 ROTO



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	6mm ² , Трапецеидальный обжим
Заказ №	9014480000
Тип	ERTE ES PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008 1908 77385
Кол.	1 Штука

ERTE ES PZ 6 ROTO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	15 mm	Глубина (дюймов)	0.5906 inch
Высота	39 mm	Высота (в дюймах)	1.5354 inch
Ширина	23 mm	Ширина (в дюймах)	0.9055 inch
Масса нетто	33.64 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	10	Поперечное сечение провода, мин., AWG	10
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим
--------------------	-----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		