

FLECAFIX 11/24



Инструмент для затяжки и разъединения кабельных вводов и аксессуаров, размер под ключ 11-36.

- Возможны затяжка и отвинчивание нескольких рядов кабельных вводов
- Отсутствует деформация кабельных вводов
- Размер под ключ от 11 до 36
- Бесступенчатая регулировка на размер под ключ
- Функция храповика: нет необходимости снимать инструмент между операциями завинчивания
- Инструмент, позволяющий работать одной рукой

Основные данные для заказа

Версия	Cable gland tool
Заказ №	9015900000
Тип	FLECAFIX 11/24
GTIN (EAN)	4032248309573
Кол.	1 Штука
Упаковка	Картонный ящик

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	30 mm
Высота	60 mm
Ширина	190 mm
Масса нетто	173.45 g

Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина (в дюймах)	7.4803 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для кабельного ввода, AW 11-24
-------------------	---

Инструменты для затяжки

Размер	11 - 24 mm
--------	------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Изображения

Пример использования

