

FLECAFIX 24/36



Инструмент для затяжки и разъединения кабельных вводов и аксессуаров, размер под ключ 11-36.

- Возможны затяжка и отвинчивание нескольких рядов кабельных вводов
- Отсутствует деформация кабельных вводов
- Размер под ключ от 11 до 36
- Бесступенчатая регулировка на размер под ключ
- Функция храповика: нет необходимости снимать инструмент между операциями завинчивания
- Инструмент, позволяющий работать одной рукой

Основные данные для заказа

Версия	Cable gland tool
Заказ №	9015980000
Тип	FLECAFIX 24/36
GTIN (EAN)	4032248309597
Кол.	1 Штука
Упаковка	Картонный ящик

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	30 mm
Высота	60 mm
Ширина	204 mm
Масса нетто	206.3 g

Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина (в дюймах)	8.0315 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для кабельного ввода, AW 24-36
-------------------	---

Инструменты для затяжки

Размер	24-36 мм
--------	----------

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Изображения

Пример использования

