

**HTF 63 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Инструменты для обжима ножевых наконечников и ножевых вилок с быстрозажимным соединением

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B-Crimp |
| Заказ №    | <a href="#">9017240000</a>  |
| Тип        | HTF 63 ZERT   |
| GTIN (EAN) | 4032248296194   |
| Кол.       | 1 Штука   |

## HTF 63 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Размеры и массы

|             |          |                   |            |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Ширина      | 200 mm   | Ширина (в дюймах) | 7.874 inch |
| Масса нетто | 454.96 g |                   |            |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто                         |
| REACH SVHC                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                        | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

### Технические данные

|                   |  |            |                                   |
|-------------------|--|------------|-----------------------------------|
| Описание артикула | Обжимной инструмент для плоских и наружных штекеров, ширина вилки 6,3 мм | Исполнение | механическая, без сменных вставок |
|-------------------|--|------------|-----------------------------------|

### Описание контактов

|  |                                    |  |                     |
|--|------------------------------------|--|---------------------|
| Вид контакта                           | F-вилочная часть/-розеточная часть | Поперечное сечение провода, макс., AWG | AWG 14              |
| Поперечное сечение провода, мин., AWG  | AWG 21                             | Ширина штекера                         | 6.3 mm              |
| Диапазон обжимаемых проводников, макс. | 2.5 mm <sup>2</sup>                | Диапазон обжимаемых проводников, мин.  | 0.5 mm <sup>2</sup> |

### Характеристики инструмента — обжим

|  |                     |                    |         |
|--|---------------------|--------------------|---------|
| Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Вид/профиль обжима | B-Crimp |
|--|---------------------|--------------------|---------|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

## HTF 63 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима ножевых наконечников и ножевых вилок с быстрозажимным соединением

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

### Основные данные для заказа

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип        | ERTE AN HTF 63             | Версия                                   |  |
| Заказ №    | <a href="#">1246410000</a> | Инструмент для обжима, Заменяемая деталь |  |
| GTIN (EAN) | 4050118034653              |  |  |
| Кол.       | 1 ST                       |  |  |