

СТ1 6 ZERT



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm ² , 6mm ² , Двойной обжим, Овальный обжим
Заказ №	9017290000
Тип	СТ1 6 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190239084
Кол.	1 Штука

СТІ 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	756 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для изолированных наконечников 0,5-6 мм ²	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 мм ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 мм ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 6 мм² с сечением, макс.

Вид/профиль обжима	Двойной обжим, Овальный обжим	
Обжимная станция	Номер обжимной станции	1
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 мм ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 мм ²
	Сечение проводника AWG, мин.	20 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	16 AWG
	Цвет обжимной станции	Красный
	Номер обжимной станции	2
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 мм ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 мм ²
	Сечение проводника AWG, мин.	16 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	14 AWG
	Цвет обжимной станции	Синий
Обжимная станция	Номер обжимной станции	3
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 мм ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 мм ²
	Сечение проводника AWG, мин.	12 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	10 AWG
	Цвет обжимной станции	Желтый

Важное примечание


Сведения об изделии Не подходит для одножильных проводов. Изоляция на контакте запрессована конически.

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения



СТ1 6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES CT1 6	Версия
Заказ №	9007180000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4008190262136	
Кол.	1 ST	
Тип	ERTE ES CT1 6	Версия
Заказ №	9007180000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4008190262136	
Кол.	1 ST	