HTI 15 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Инструмент для обжима, Инструмент для раз- делки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной обжим
9017430000
HTI 15 ZERT
4008190865344
1 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы
-------	------	-------

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	453.2 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент	Исполнение	механическая, без
	для изолированных		сменных вставок
	наконечников 0,5-2,5 мм ²		

Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21		2.5 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 2.5 mm² с сечением, макс.

Вид/профиль обжима	Двойной обжим	
Обжимная станция	Номер обжимной станции	1
	Поперечное сечение соединительного	0.5 mm ²
	провода, мин.	
	Поперечное сечение соединительного	1.5 mm ²
	провода, макс.	
	Сечение проводника AWG, мин.	21 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	16 AWG
	Цвет обжимной станции	Красный
	Номер обжимной станции	2
	Поперечное сечение соединительного	1.5 mm ²
	провода, мин.	
	Поперечное сечение соединительного	2.5 mm ²
	провода, макс.	
	Сечение проводника AWG, мин.	16 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	14 AWG
	Цвет обжимной станции	Синий

Важное примечание

Свеления об изпелии	Не полуолит пла олномильных проволов. Изолания на контакте запрессована конинески

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTI 15 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES HTI 15	Версия
Заказ №	<u>1246370000</u>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118034462	
Кол.	1 ST	
Тип	ERTE ES HTI 15	Версия
Тип Заказ №	ERTE ES HTI 15 1246370000	Версия Инструмент для обжима, Заменяемая деталь