

HTI 15 ZERT



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной обжим
Заказ №	9017430000
Тип	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008190865344
Кол.	1 Штука

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	453.2 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для изолированных наконечников 0,5-2,5 mm ²	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	--------------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Поперечное сечение провода, макс., AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21	Диапазон обжимаемых проводников, 2.5 mm ² макс.
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm ²	

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 2.5 mm²
с сечением, макс.

Вид/профиль обжима	Двойной обжим
Обжимная станция	Номер обжимной станции 1
	Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0.5 mm ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс. 1.5 mm ²
	Сечение проводника AWG, мин. 21 AWG
	Сечение проводника AWG, макс. 16 AWG
	Цвет обжимной станции Красный
	Номер обжимной станции 2
	Поперечное сечение соединительного провода, мин. 1.5 mm ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс. 2.5 mm ²
	Сечение проводника AWG, мин. 16 AWG
	Сечение проводника AWG, макс. 14 AWG
	Цвет обжимной станции Синий

Важное примечание

Сведения об изделии Не подходит для одножильных проводов. Изоляция на контакте запрессована конически.

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения





Аксессуары

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES HTI 15	Версия
Заказ №	1246370000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118034462	
Кол.	1 ST	
Тип	ERTE ES HTI 15	Версия
Заказ №	1246370000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118034462	
Кол.	1 ST	