

**HTI 15 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Инструменты для обжима изолированных соедините-  
лей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконеч-  
ники, параллельные и последовательные соединители  
и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качествен-  
ный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при  
работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструмент для обжима, Инструмент для раз- делки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Двойной обжим
Заказ №	<a href="#">9017430000</a>
Тип	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190865344
Кол.	1 Штука

## HTI 15 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	453.2 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для изолированных наконечников 0,5-2,5 мм <sup>2</sup>	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	-----------------------------------

### Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 14
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>		

### Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>	
Вид/профиль обжима	Двойной обжим	
Обжимная станция	Номер обжимной станции	1
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Сечение проводника AWG, мин.	21 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	16 AWG
	Цвет обжимной станции	Красный
	Номер обжимной станции	2
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Сечение проводника AWG, мин.	16 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	14 AWG
	Цвет обжимной станции	Синий


### Важное примечание

Сведения об изделии	Не подходит для одножильных проводов. Изоляция на контакте запрессована конически.
---------------------	--

### Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения



## HTI 15 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES HTI 15	Версия
Заказ №	<a href="#">1246370000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118034462	
Кол.	1 ST	
Тип	ERTE ES HTI 15	Версия
Заказ №	<a href="#">1246370000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118034462	
Кол.	1 ST	