

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима наконечников, 0.25mm ² , 6mm ² , Обжим с трапецидальной выемкой
Заказ №	9017900000
Тип	PZ 6/5 ZERT
GTIN (EAN)	4032248178537
Кол.	1 Штука

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	465 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для обжима наконечников с/без изоляции от 0,25 до 6 мм ²	Исполнение	механическая, со сменными вставками
-------------------	---	------------	-------------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 24	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 мм ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.25 мм ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	6 мм ²	Вид/профиль обжима	Обжим с трапециевидальной выемкой
Профиль обжима 5	6 мм ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZPAAR PZ 6/5	Версия	
Заказ №	9011620000	6mm ² , Трапецидальный обжим	
GTIN (EAN)	4008190207939		
Кол.	1 ST		

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Версия	
Заказ №	9202810000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь	
GTIN (EAN)	4032248512577		
Кол.	1 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- Цветовой код Weidmüller
- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)

Основные данные для заказа

Тип	H0,25/10 HBL SV	Версия	
Заказ №	9026050000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 мм, 6 мм, Светло-синий	
GTIN (EAN)	4008190138288		
Кол.	500 ST		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H0,25/10T GE	Версия	
Заказ №	9021010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 мм, 6 мм, желтый	
GTIN (EAN)	4008190109103		
Кол.	500 ST		

в ленте из пакетов



- Цветовой код Weidmüller
- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)

Основные данные для заказа

Тип	H0,25/10T GE SV	Версия	
Заказ №	9021210000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 мм, 6 мм, желтый	
GTIN (EAN)	4008190045555		
Кол.	500 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller



Основные данные для заказа

Тип	H0,25/10 HBL	Версия	
Заказ №	9025740000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 мм, 6 мм, Светло-синий	
GTIN (EAN)	4008190092054		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,25/12 HBL	Версия	
Заказ №	9025760000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, Светло-синий	
GTIN (EAN)	4008190010027		
Кол.	500 ST		

в ленте из пакетов

- Цветовой код Weidmüller
- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)



Основные данные для заказа

Тип	H0,25/12 HBL SV	Версия	
Заказ №	9025780000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, Светло-синий	
GTIN (EAN)	4008190053239		
Кол.	500 ST		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller



PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H0,25/12T GE	Версия	
Заказ №	9021020000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	
GTIN (EAN)	4008190184230		
Кол.	500 ST		

в ленте из пакетов



- Цветовой код Weidmüller
- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)

Основные данные для заказа

Тип	H0,25/12T GE SV	Версия	
Заказ №	9021220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	
GTIN (EAN)	4008190153786		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,34/10 TK SV	Версия	
Заказ №	9026030000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, бирюзовый	
GTIN (EAN)	4008190177171		
Кол.	500 ST		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H0,34/12 TK	Версия	
Заказ №	9025770000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, бирюзовый	
GTIN (EAN)	4008190067960		
Кол.	500 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H0,34/12 TK SV	Версия	
Заказ №	9025790000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, бирюзовый	
GTIN (EAN)	4008190121174		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,5/17,5X SW SV	Версия	
Заказ №	9006590000	Кабельный наконечник, Стандартный, 13 mm, 8 mm, черный	
GTIN (EAN)	4008190332259		
Кол.	100 ST		
Тип	H1,5/19,5X SW SV	Версия	
Заказ №	9006630000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 10 mm, черный	
GTIN (EAN)	4008190332266		
Кол.	100 ST		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/24 XS SW	Версия	
Заказ №	9202870000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 14.5 mm, черный	
GTIN (EAN)	4032248517947		
Кол.	100 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/17,5X BL SV	Версия	
Заказ №	9006670000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 8 mm, синий	
GTIN (EAN)	4008190332273		
Кол.	100 ST		
Тип	H2,5/21,5X BL SV	Версия	
Заказ №	9006710000	Кабельный наконечник, Стандартный, 17 mm, 12 mm, синий	
GTIN (EAN)	4008190332280		
Кол.	100 ST		

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/24 XS BL	Версия	
Заказ №	9202880000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 14.5 mm, синий	
GTIN (EAN)	4032248517954		
Кол.	100 ST		

в ленте из пакетов



- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16–6)
- луженые медные
- допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/19,5X GR SV	Версия
Заказ №	9006750000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 10 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190332297	
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/23X GE SV	Версия
Заказ №	9006790000	Кабельный наконечник, Стандартный, 17 mm, 12 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190332303	
Кол.	100 ST	

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H0,34/10 TK	Версия
Заказ №	9025750000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, бирюзовый
GTIN (EAN)	4008190105365	
Кол.	500 ST	

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Планка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	H0,34/12 TK BD GSP	Версия
Заказ №	9004390000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, бирюзовый
GTIN (EAN)	4008190881016	
Кол.	5000 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/12 OR SV	Версия	
Заказ №	9028260000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 мм, 6 мм, оранжевый	
GTIN (EAN)	4008190902025		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,5/14 OR SV	Версия	
Заказ №	9026060000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, оранжевый	
GTIN (EAN)	4008190122201		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,5/14D W SV	Версия	
Заказ №	9019400000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, белый	
GTIN (EAN)	4008190066024		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,5/16 OR SV	Версия	
Заказ №	9028270000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 мм, 10 мм, оранжевый	
GTIN (EAN)	4008190902049		
Кол.	500 ST		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/12 OR	Версия	
Заказ №	0409500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 мм, 6 мм, оранжевый	
GTIN (EAN)	4008190090456		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,5/12D W	Версия	
Заказ №	9019000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 мм, 6 мм, белый	
GTIN (EAN)	4008190085728		
Кол.	500 ST		

PZ 6/5 ZERT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,5/14 OR	Версия
Заказ №	0690700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый
GTIN (EAN)	4008190015770	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,5/14D W	Версия
Заказ №	9019010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190120931	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,5/16 OR	Версия
Заказ №	9025870000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый
GTIN (EAN)	4008190025045	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,5/16D W	Версия
Заказ №	9019020000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190047108	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,5/18 OR	Версия
Заказ №	1076980000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, оранжевый
GTIN (EAN)	4032248834631	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,5/18D W	Версия
Заказ №	1076990000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый
GTIN (EAN)	4032248834624	
Кол.	500 ST	

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14 OR BD GSP	Версия
Заказ №	9005810000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый
GTIN (EAN)	4008190275877	
Кол.	5000 ST	
Тип	H0,5/14D W BD GSP	Версия
Заказ №	9005860000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190275921	
Кол.	5000 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14 OR BD	Версия	
Заказ №	9004270000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый	
GTIN (EAN)	4008190091774		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,5/14D W BD	Версия	
Заказ №	9004280000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	
GTIN (EAN)	4008190162627		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,5/14T W BD	Версия	
Заказ №	9021930000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	
GTIN (EAN)	4008190262402		
Кол.	500 ST		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/12 W SV	Версия	
Заказ №	9028280000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый	
GTIN (EAN)	4008190902216		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,75/14 W SV	Версия	
Заказ №	9026070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	
GTIN (EAN)	4008190187163		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,75/14D GR SV	Версия	
Заказ №	9019410000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190164096		
Кол.	500 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,75/14T HBL SV	Версия
Заказ №	9021230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий
GTIN (EAN)	4008190153106	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/16 W SV	Версия
Заказ №	9028290000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190902056	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/18 W SV	Версия
Заказ №	9028300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190902063	
Кол.	500 ST	

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/12 W	Версия
Заказ №	0409600000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190079826	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/12D GR	Версия
Заказ №	9019030000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190127787	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/12T HBL	Версия
Заказ №	9021030000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, Светло-синий
GTIN (EAN)	4008190152901	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14 W	Версия
Заказ №	0462900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190033248	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14D GR	Версия
Заказ №	9019040000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190099077	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/16 W	Версия
Заказ №	9025860000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190141967	
Кол.	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,75/16D GR	Версия
Заказ №	9019050000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190033002	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/16T HBL	Версия
Заказ №	9021050000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, Светло-синий
GTIN (EAN)	4008190096175	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/18 W	Версия
Заказ №	9025910000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190063702	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/18D GR	Версия
Заказ №	9019060000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190049560	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/18T HBL	Версия
Заказ №	9021060000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, Светло-синий
GTIN (EAN)	4008190071158	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14T HBL	Версия
Заказ №	9021040000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий
GTIN (EAN)	4008190083168	
Кол.	500 ST	

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14 W BD GSP	Версия
Заказ №	9005820000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190275884	
Кол.	5000 ST	
Тип	H0,75/14D GR BD GSP	Версия
Заказ №	9005870000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190275938	
Кол.	5000 ST	
Тип	H0,75/14T BL BD GSP	Версия
Заказ №	9005900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий
GTIN (EAN)	4008190275969	
Кол.	5000 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14 W BD	Версия	
Заказ №	9004290000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	
GTIN (EAN)	4008190006778		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,75/14D GR BD	Версия	
Заказ №	9004300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190154837		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,75/14T HBL BD	Версия	
Заказ №	9004310000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	
GTIN (EAN)	4008190179298		
Кол.	500 ST		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/12 GE SV	Версия	
Заказ №	9028310000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый	
GTIN (EAN)	4008190902070		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,0/14 GE SV	Версия	
Заказ №	9026080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	
GTIN (EAN)	4008190026158		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,0/14D R SV	Версия	
Заказ №	9019420000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190189099		
Кол.	500 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,0/16 GE SV	Версия
Заказ №	9028320000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190902087	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/18 GE SV	Версия
Заказ №	9028340000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190902100	
Кол.	500 ST	

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/12 GE	Версия
Заказ №	0409700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190152222	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/12D R	Версия
Заказ №	9019070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190029074	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14 GE	Версия
Заказ №	0463000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190024697	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14D R	Версия
Заказ №	9019080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190090623	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/16 GE	Версия
Заказ №	9025950000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190037291	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/16D R	Версия
Заказ №	9019100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190159986	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/18 GE	Версия
Заказ №	9025930000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190101497	
Кол.	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,0/18D R	Версия	
Заказ №	9019110000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190174828		
Кол.	500 ST		

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14 GE BD GSP	Версия	
Заказ №	9005830000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	
GTIN (EAN)	4008190275891		
Кол.	5000 ST		

Тип	H1,0/14D R BD GSP	Версия	
Заказ №	9005880000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190275945		
Кол.	5000 ST		

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14 GE BD	Версия	
Заказ №	9004320000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый	
GTIN (EAN)	4008190167523		
Кол.	500 ST		

Тип	H1,0/14D R BD	Версия	
Заказ №	9004330000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190047498		
Кол.	500 ST		

Тип	H1,0/14T R BD	Версия	
Заказ №	9021950000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190262747		
Кол.	500 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14 R SV	Версия	
Заказ №	9026090000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190137168		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,5/14D SW SV	Версия	
Заказ №	9019430000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	
GTIN (EAN)	4008190107420		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,5/16 R SV	Версия	
Заказ №	9028350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190902117		
Кол.	500 ST		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14 R	Версия	
Заказ №	0463100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190065089		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,5/14D SW	Версия	
Заказ №	9019120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	
GTIN (EAN)	4008190153793		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,5/16 R	Версия	
Заказ №	0635100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190141745		
Кол.	500 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,5/16D SW	Версия
Заказ №	9019130000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190023331	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/18D SW	Версия
Заказ №	9019140000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190046026	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/24 R	Версия
Заказ №	0565600000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190187071	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/24D SW	Версия
Заказ №	9019150000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190151676	
Кол.	500 ST	

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14 R BD GSP	Версия
Заказ №	9005840000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190275907	
Кол.	5000 ST	
Тип	H1,5/14D SW BD GSP	Версия
Заказ №	9005890000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190275952	
Кол.	5000 ST	
Тип	H1,5/14S GN BD GSP	Версия
Заказ №	9028370000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, зеленый
GTIN (EAN)	4032248318537	
Кол.	5000 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/14 R BD	Версия	
Заказ №	9004340000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190080723		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,5/14D SW BD	Версия	
Заказ №	9004350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	
GTIN (EAN)	4008190005474		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,5/14T SW BD	Версия	
Заказ №	9021960000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	
GTIN (EAN)	4008190262389		
Кол.	500 ST		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14S BL SV	Версия	
Заказ №	9046230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	
GTIN (EAN)	4032248298631		
Кол.	500 ST		
Тип	H2,5/15 BL SV	Версия	
Заказ №	9026100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	
GTIN (EAN)	4008190141141		
Кол.	500 ST		
Тип	H2,5/15T GR SV	Версия	
Заказ №	9021240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190115302		
Кол.	500 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете




- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/15D BL	Версия	
Заказ №	9019160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	
GTIN (EAN)	4008190028732		
Кол.	500 ST		
Тип	H2,5/15T GR	Версия	
Заказ №	9021070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190128944		
Кол.	500 ST		
Тип	H2,5/19D BL	Версия	
Заказ №	9019170000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, синий	
GTIN (EAN)	4008190178024		
Кол.	500 ST		
Тип	H2,5/19T GR	Версия	
Заказ №	9021080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190149345		
Кол.	500 ST		
Тип	H2,5/25D BL	Версия	
Заказ №	9019180000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, синий	
GTIN (EAN)	4008190101145		
Кол.	500 ST		
Тип	H2,5/25T GR	Версия	
Заказ №	9021090000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190060916		
Кол.	500 ST		

соединенные в рулон кабельные наконечники



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14D BL BD GSP	Версия	
Заказ №	9005850000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	
GTIN (EAN)	4008190275914		
Кол.	3000 ST		
Тип	H2,5/14T GR BD GSP	Версия	
Заказ №	9005910000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190275976		
Кол.	3000 ST		

соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/14D BL BD	Версия	
Заказ №	9004360000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 8 mm, синий	
GTIN (EAN)	4008190083397		
Кол.	500 ST		
Тип	H2,5/14T GR BD	Версия	
Заказ №	9004370000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190052508		
Кол.	500 ST		

в ленте из пакетов



- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller
- Другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/18 GR SV	Версия	
Заказ №	9026010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190117382		
Кол.	250 ST		
Тип	H4,0/18T OR SV	Версия	
Заказ №	9021250000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый	
GTIN (EAN)	4008190159313		
Кол.	250 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/18D GR	Версия
Заказ №	9019190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 мм, 10 мм, серый
GTIN (EAN)	4008190141349	
Кол.	500 ST	
Тип	H4,0/18T OR	Версия
Заказ №	9021100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 мм, 10 мм, оранжевый
GTIN (EAN)	4008190061708	
Кол.	500 ST	
Тип	H4,0/20D GR	Версия
Заказ №	9019200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 мм, 12 мм, серый
GTIN (EAN)	4008190126575	
Кол.	500 ST	
Тип	H4,0/20T OR	Версия
Заказ №	9021110000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 мм, 12 мм, оранжевый
GTIN (EAN)	4008190035754	
Кол.	500 ST	
Тип	H4,0/26D GR	Версия
Заказ №	9019210000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 мм, 18 мм, серый
GTIN (EAN)	4008190002336	
Кол.	100 ST	
Тип	H4,0/26T OR	Версия
Заказ №	9021120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 мм, 18 мм, оранжевый
GTIN (EAN)	4008190092825	
Кол.	100 ST	

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²



6 mm²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20T GN	Версия
Заказ №	9021130000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 мм, 12 мм, зеленый
GTIN (EAN)	4008190111731	
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/20 SW	Версия
Заказ №	0533500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 мм, 12 мм, черный
GTIN (EAN)	4008190183905	
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/20D GE	Версия
Заказ №	9019220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 мм, 12 мм, желтый
GTIN (EAN)	4008190151607	
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/26 SW	Версия
Заказ №	0565700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 мм, 18 мм, черный
GTIN (EAN)	4008190026837	
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/26D GE	Версия
Заказ №	9019230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 мм, 18 мм, желтый
GTIN (EAN)	4008190072117	
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/26T GN	Версия
Заказ №	9021140000	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 мм, 18 мм, зеленый
GTIN (EAN)	4008190022501	
Кол.	100 ST	

Лента из пакетов



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14S W SV	Версия
Заказ №	9025700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, белый
GTIN (EAN)	4008190144104	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14S GE SV	Версия
Заказ №	9025710000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, желтый
GTIN (EAN)	4008190031442	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14S R SV	Версия
Заказ №	9025720000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, красный
GTIN (EAN)	4008190072681	
Кол.	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/16S OR	Версия
Заказ №	9202900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый
GTIN (EAN)	4032248519026	
Кол.	500 ST	
Тип	H4,0/20DS GR	Версия
Заказ №	9203630000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, серый
GTIN (EAN)	4032248565078	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,34/11 S TK	Версия
Заказ №	9204090000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 mm, 6 mm, бирюзовый
GTIN (EAN)	4032248593026	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,5/14S OR	Версия
Заказ №	9004560000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый
GTIN (EAN)	4008190286132	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,5/14S W	Версия
Заказ №	9004590000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190862060	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,5/16 DS W	Версия
Заказ №	9202910000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый
GTIN (EAN)	4032248519019	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14DS GR	Версия
Заказ №	9028580000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4032248159475	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14S W	Версия
Заказ №	9025960000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190009878	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14TS HBL	Версия
Заказ №	9018550000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий
GTIN (EAN)	4008190207991	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/15S W	Версия
Заказ №	9204240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 9 mm, Светло-синий,
GTIN (EAN)	4032248621545	белый
Кол.	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,0/14S GE	Версия
Заказ №	9025970000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190063733	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14S R	Версия
Заказ №	9018560000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190207984	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/12S R	Версия
Заказ №	9025690000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190059439	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14S R	Версия
Заказ №	9025980000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190080730	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14DS SW	Версия
Заказ №	9025240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190085599	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/12DS BL	Версия
Заказ №	9028490000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, синий
GTIN (EAN)	4032248049028	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/12TS GR	Версия
Заказ №	9036200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, серый
GTIN (EAN)	4032248067992	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/14DS BL	Версия
Заказ №	1333100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190160364	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/14TS GR	Версия
Заказ №	9426770000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4032248160693	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/16 TS GR	Версия
Заказ №	9036210000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый
GTIN (EAN)	4032248068005	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/16DS BL	Версия
Заказ №	9036220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 13 mm, 10 mm, синий
GTIN (EAN)	4032248068012	
Кол.	500 ST	
Тип	H4,0/14DS GR	Версия
Заказ №	9028520000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4032248049035	
Кол.	500 ST	
Тип	H4,0/15TS OR	Версия
Заказ №	9036230000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый
GTIN (EAN)	4032248068029	
Кол.	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 0,25 мм² - 6,0 мм²



Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)
 Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом
 Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1
 • Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Тип	H0,25/5	Версия
Заказ №	9018910000	Кабельный наконечник, Стандартный, 5 мм, 5 мм, Нет
GTIN (EAN)	4008190068134	
Кол.	1000 ST	
Тип	H0,5/10	Версия
Заказ №	9004050000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 10 мм, Нет
GTIN (EAN)	4008190153052	
Кол.	1000 ST	
Тип	H0,5/6	Версия
Заказ №	0282600000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 мм, 6 мм, Нет
GTIN (EAN)	4008190184025	
Кол.	1000 ST	
Тип	H0,75/10	Версия
Заказ №	0542500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 10 мм, Нет
GTIN (EAN)	4008190037482	
Кол.	1000 ST	
Тип	H0,75/6	Версия
Заказ №	0282700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 мм, 6 мм, Нет
GTIN (EAN)	4008190019013	
Кол.	1000 ST	
Тип	H1,0/10	Версия
Заказ №	0282800000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 10 мм, Нет
GTIN (EAN)	4008190006662	
Кол.	1000 ST	
Тип	H1,0/6	Версия
Заказ №	0372600000	Кабельный наконечник, Стандартный, 6 мм, 6 мм, Нет
GTIN (EAN)	4008190180263	
Кол.	1000 ST	
Тип	H1,5/10	Версия
Заказ №	0186500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 10 мм, Нет
GTIN (EAN)	4008190039592	
Кол.	1000 ST	
Тип	H1,5/12	Версия
Заказ №	9004060000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 мм, 12 мм, Нет
GTIN (EAN)	4008190147938	
Кол.	1000 ST	
Тип	H1,5/18	Версия
Заказ №	9004070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 18 мм, Нет
GTIN (EAN)	4008190105761	
Кол.	1000 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,5/7	Версия
Заказ №	0372700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 mm, 7 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190064525	
Кол.	1000 ST	
Тип	H2,5/10	Версия
Заказ №	9004080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190145446	
Кол.	1000 ST	
Тип	H2,5/12	Версия
Заказ №	0186100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190172954	
Кол.	1000 ST	
Тип	H2,5/18	Версия
Заказ №	9004090000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190147921	
Кол.	1000 ST	
Тип	H2,5/7	Версия
Заказ №	0373000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 mm, 7 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190173463	
Кол.	1000 ST	
Тип	H4,0/12	Версия
Заказ №	0244100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190179830	
Кол.	1000 ST	
Тип	H4,0/15	Версия
Заказ №	9004100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190119003	
Кол.	500 ST	
Тип	H4,0/18	Версия
Заказ №	9004110000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190148348	
Кол.	500 ST	
Тип	H4,0/9	Версия
Заказ №	0373100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 9 mm, 9 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190164669	
Кол.	500 ST	
Тип	H6,0/10	Версия
Заказ №	9004120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190104795	
Кол.	500 ST	
Тип	H6,0/12	Версия
Заказ №	0191900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190026851	
Кол.	500 ST	
Тип	H6,0/15	Версия
Заказ №	0124700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 15 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190003807	
Кол.	500 ST	
Тип	H6,0/18	Версия
Заказ №	9004130000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет
GTIN (EAN)	4008190143626	
Кол.	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Ассортимент кабельных наконечников с изоляцией



Ящик, заполненный кабельными наконечниками с изоляцией:

- В цветовом коде Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H-BOX 0,14-0,75QMM	Версия
Заказ №	9025410000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
Кол.	1 ST	
Тип	H-BOX 0,5-2,5QMM	Версия
Заказ №	9025900000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
Кол.	1 ST	
Тип	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Версия
Заказ №	9025430000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Кол.	1 ST	
Тип	H-BOX 4,0-16,0QMM	Версия
Заказ №	9025920000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
Кол.	1 ST	
Тип	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Версия
Заказ №	9025400000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Кол.	1 ST	

Ассортимент кабельных наконечников для обжима двух проводов



Ящик, заполненный изолированными кабельными наконечниками для обжима двух проводов.

- В цветовом коде Weidmüller

Основные данные для заказа

Тип	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Версия
Заказ №	9025390000	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
Кол.	1 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14 ZH OR SV	Версия	
Заказ №	9004440000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	
GTIN (EAN)	4008190198473	оранжевый	
Кол.	500 ST		
Тип	H0,5/14D ZH W SV	Версия	
Заказ №	9004780000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	
GTIN (EAN)	4008190188481		
Кол.	500 ST		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14 ZH OR	Версия	
Заказ №	9037200000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,	
GTIN (EAN)	4008190492397	оранжевый	
Кол.	500 ST		
Тип	H0,5/14D ZH W	Версия	
Заказ №	9037380000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый	
GTIN (EAN)	4008190492861		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,5/16 ZH OR	Версия	
Заказ №	9037210000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	
GTIN (EAN)	4008190492687	оранжевый	
Кол.	500 ST		
Тип	H0,5/16D ZH W	Версия	
Заказ №	9037390000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm,	
GTIN (EAN)	4008190492878	белый	
Кол.	500 ST		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H0,5/18 ZH OR	Версия
Заказ №	9037220000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, оранжевый
GTIN (EAN)	4008190492694	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,5/18D ZH W	Версия
Заказ №	9037400000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190492892	
Кол.	500 ST	

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14 ZH W SV	Версия
Заказ №	9018510000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190019914	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14D ZH GR SV	Версия
Заказ №	9018520000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190097998	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/15T ZH BL SV	Версия
Заказ №	9018570000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, Светло-синий
GTIN (EAN)	4008190272630	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/16 ZH W SV	Версия
Заказ №	9004900000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190482671	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/16D ZH GR SV	Версия
Заказ №	9004770000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190038816	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/16T ZH HBL SV	Версия
Заказ №	9005140000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, Светло-синий
GTIN (EAN)	4008190482725	
Кол.	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



Для следующих проводов: 2 № 0,75 мм² (2 № AWG 18)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/14 ZH W	Версия
Заказ №	9037230000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 мм, 8 мм, белый
GTIN (EAN)	4008190853976	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14D ZH GR	Версия
Заказ №	9037410000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 мм, 8 мм, серый
GTIN (EAN)	4008190492984	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14T ZH HBL	Версия
Заказ №	9037610000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 мм, 8 мм,
GTIN (EAN)	4008190493233	Светло-синий
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/16 ZH W	Версия
Заказ №	9037240000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 мм, 10 мм,
GTIN (EAN)	4008190492717	белый
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/16D ZH GR	Версия
Заказ №	9037420000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 мм, 10 мм,
GTIN (EAN)	4008190492991	серый
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/16T ZH HBL	Версия
Заказ №	9037620000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 мм, 10 мм,
GTIN (EAN)	4008190493264	Светло-синий
Кол.	500 ST	

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)

Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова

Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/19DS ZH GR	Версия
Заказ №	9202830000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4032248515776	серый
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/19S ZH W	Версия
Заказ №	9202820000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4032248515769	белый
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/19TS ZH HBL	Версия
Заказ №	9202840000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4032248515783	Светло-синий
Кол.	500 ST	

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



Для следующих проводов: 2 № 0,75 мм² (2 № AWG 18)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H0,75/24 ZH W	Версия
Заказ №	9037250000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 мм, 18 мм,
GTIN (EAN)	4008190492724	белый
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/24D ZH GR	Версия
Заказ №	9037430000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 мм, 18 мм,
GTIN (EAN)	4008190493004	серый
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/24T ZH HBL	Версия
Заказ №	9037630000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 мм, 18 мм,
GTIN (EAN)	4008190493271	Светло-синий
Кол.	500 ST	

в ленте из пакетов



- В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/15 ZH GE SV	Версия
Заказ №	9018530000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 мм, 8 мм,
GTIN (EAN)	4008190066925	желтый
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/15D ZH R SV	Версия
Заказ №	9018540000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 мм, 8 мм,
GTIN (EAN)	4008190188832	красный
Кол.	500 ST	

Лента из пакетов



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
 Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
 Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/15S ZH GE SV	Версия
Заказ №	9018650000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 мм, 8 мм,
GTIN (EAN)	4032248011407	желтый
Кол.	500 ST	

в ленте из пакетов



- В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/19 ZH GE SV	Версия
Заказ №	9004910000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190482688	желтый
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/19D ZH R SV	Версия
Заказ №	9004760000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190160951	красный
Кол.	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/15 ZH GE	Версия
Заказ №	9037260000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190492731	желтый
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/15D ZH R	Версия
Заказ №	9037440000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190493011	красный
Кол.	500 ST	

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/15S ZH GE	Версия
Заказ №	9018690000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248017720	желтый
Кол.	500 ST	

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/19 ZH GE	Версия
Заказ №	9037270000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190492748	желтый
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/19D ZH R	Версия
Заказ №	9037450000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190493028	красный
Кол.	500 ST	

поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/22DS R ZH	Версия
Заказ №	9036330000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 мм, 14 мм,
GTIN (EAN)	4032248338566	красный
Кол.	500 ST	

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/25 ZH GE	Версия
Заказ №	9037280000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 22 мм, 18 мм,
GTIN (EAN)	4008190492755	желтый
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/25D ZH R	Версия
Заказ №	9037460000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 22 мм, 18 мм,
GTIN (EAN)	4008190493035	красный
Кол.	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов



- В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/16 ZH R SV	Версия
Заказ №	9004410000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190009397	красный
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/16D ZH SW SV	Версия
Заказ №	9004420000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190167455	черный
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/20 ZH R SV	Версия
Заказ №	9004920000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190482695	красный
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/20D SW ZH SV	Версия
Заказ №	9004750000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190055431	черный
Кол.	500 ST	

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,5/16 ZH R	Версия
Заказ №	9037290000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190492762	красный
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/16D ZH SW	Версия
Заказ №	9037470000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190493042	черный
Кол.	500 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	H1,5/20 ZH R	Версия
Заказ №	9037300000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190492779	красный
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/20D ZH SW	Версия
Заказ №	9037480000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190493059	черный
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/26 ZH R	Версия
Заказ №	9037310000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 мм, 18 мм,
GTIN (EAN)	4008190492786	красный
Кол.	100 ST	
Тип	H1,5/26D ZH SW	Версия
Заказ №	9037490000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 мм, 18 мм,
GTIN (EAN)	4008190493066	черный
Кол.	100 ST	

В ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/19D ZH BL SV	Версия
Заказ №	9004430000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 мм, 10 мм,
GTIN (EAN)	4008190099367	синий
Кол.	250 ST	
Тип	H2,5/19T ZH GR SV	Версия
Заказ №	9018580000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 мм, 10 мм,
GTIN (EAN)	4008190272647	серый
Кол.	250 ST	
Тип	H2,5/21 ZH GR SV	Версия
Заказ №	9005150000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190482732	серый
Кол.	250 ST	
Тип	H2,5/21D ZH BL SV	Версия
Заказ №	9004740000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190031923	синий
Кол.	250 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/19D ZH BL	Версия	
Заказ №	9037500000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 мм, 10 мм,	
GTIN (EAN)	4008190493073	синий	
Кол.	500 ST		
Тип	H2,5/19T ZH GR	Версия	
Заказ №	9037640000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 мм, 10 мм,	
GTIN (EAN)	4008190493325	серый	
Кол.	500 ST		
Тип	H2,5/21D ZH BL	Версия	
Заказ №	9037510000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм,	
GTIN (EAN)	4008190493080	синий	
Кол.	100 ST		
Тип	H2,5/21T ZH GR	Версия	
Заказ №	9037650000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм,	
GTIN (EAN)	4008190493356	серый	
Кол.	100 ST		
Тип	H2,5/27D ZH BL	Версия	
Заказ №	9037520000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 мм, 18 мм,	
GTIN (EAN)	4008190493097	синий	
Кол.	100 ST		
Тип	H2,5/27T ZH GR	Версия	
Заказ №	9037660000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 мм, 18 мм,	
GTIN (EAN)	4008190493387	серый	
Кол.	100 ST		

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/22T ZH OR SV	Версия
Заказ №	9018590000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190272654	оранжевый
Кол.	100 ST	
Тип	H4,0/22D ZH GR SV	Версия
Заказ №	9004730000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190161811	серый
Кол.	100 ST	

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/22D ZH GR	Версия
Заказ №	9037530000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190493103	серый
Кол.	100 ST	
Тип	H4,0/22T ZH OR	Версия
Заказ №	9037670000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190493431	оранжевый
Кол.	100 ST	
Тип	H4,0/28D ZH GR	Версия
Заказ №	9037540000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 мм, 18 мм,
GTIN (EAN)	4008190493110	серый
Кол.	100 ST	
Тип	H4,0/28T ZH OR	Версия
Заказ №	9037680000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 мм, 18 мм,
GTIN (EAN)	4008190493479	оранжевый
Кол.	100 ST	

в ленте из пакетов



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23 ZH SW SV	Версия
Заказ №	9004930000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190482701	черный
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/23D ZH GE SV	Версия
Заказ №	9004720000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190962210	желтый
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/23T ZH GN SV	Версия
Заказ №	9005160000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190482749	зеленый
Кол.	100 ST	

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/23 ZH SW	Версия
Заказ №	9037320000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190492793	черный
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/23D ZH GE	Версия
Заказ №	9037550000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190493127	желтый
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/23T ZH GN	Версия
Заказ №	9037690000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 мм, 12 мм,
GTIN (EAN)	4008190493486	зеленый
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/29 ZH SW	Версия
Заказ №	9037330000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 мм, 18 мм,
GTIN (EAN)	4008190492809	черный
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/29D ZH GE	Версия
Заказ №	9037560000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 мм, 18 мм,
GTIN (EAN)	4008190493134	желтый
Кол.	100 ST	
Тип	H6,0/29T ZH GN	Версия
Заказ №	9037700000	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 24 мм, 18 мм,
GTIN (EAN)	4008190493509	зеленый
Кол.	100 ST	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZPAAR PZ 6/5	Версия
Заказ №	9011620000	6mm ² , Трапецидальный обжим
GTIN (EAN)	4008190207939	
Кол.	1 ST	

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Версия
Заказ №	9202810000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 ST	