

H0,75/14 ZH W SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 мм, 8 мм, белый
Заказ №	9018510000
Тип	H0,75/14 ZH W SV
GTIN (EAN)	4008 1900 19914
Кол.	500 Штука
Упаковка	В ленте из пакетов

NO,75/14 ZH W SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.14 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - белый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	1.7 mm	Длина поверхности контакта (L2)	8 mm
Ширина изоляции (B)	3 mm	Высота изоляции (A)	5.5 mm
Толщина изоляции (S2)	0.3 mm	L1 в мм	14.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 18	Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Длина зачистки изоляции	11 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	0.75 mm ²
Цветовой код	Weidmueller		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H0,75/14 ZH W SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

