

# Справочный листок технических данных


## H0,75/14 ZH W SV

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый
Заказ №	<a href="#">9018510000</a>
Тип	H0,75/14 ZH W SV
GTIN (EAN)	4008190019914
Кол.	500 Штука
Упаковка	В ленте из пакетов

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

### Размеры и массы

Масса нетто 0.14 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - белый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	1.7 mm
Ширина изоляции (B)	3 mm
Толщина изоляции (S2)	0.3 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 18
Длина зачистки изоляции	11 mm

Длина поверхности контакта (L2)	8 mm
Высота изоляции (A)	5.5 mm
L1 в мм	14.00 mm
Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	0.75 mm <sup>2</sup>

Цветовой код Weidmueller

### Классификации

ETIM 8.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005
ECLASS 15.0	27-40-02-01

ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 14.0	27-40-02-01

**Изображения**

**Чертеж**

