Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- В ленте из пакетов (5 х 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

| Версия | Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 mm, 8 mm, красный |
|------------|--|
| Заказ № | <u>9018540000</u> |
| Тип | H1,0/15D ZH R SV |
| GTIN (EAN) | 4008190188832 |
| Кол. | 500 Штука |
| Упаковка | В ленте из пакетов |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Сертификаты | | |
|------------------------|-----------------|--|
| | | |
| Допуски к эксплуатации | | |
| ROHS | Соответствовать | |
| UL File Number Search | <u>Сайт UL</u> | |
| Сертификат № (cULus) | E499744 | |

| Масса нетто | 0.15 g |
|---------------|--------|
| Macca fict to | 0.10 g |

Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные

| Описание артикула | Сдвоенный кабельный | Исполнение | Двойной наконечник |
|-------------------|---------------------|------------|--------------------|
| | наконечник, цвет - | | |
| | красици | | |

Кабельные наконечники

| Диаметр поверхности контакта (D1) | 2.2 mm | Длина поверхности контакта (L2) | 8 mm |
|---|--------|---|----------|
| Ширина изоляции (В) | 3.2 mm | Высота изоляции (А) | 5.8 mm |
| Голщина изоляции (S2) | 0.3 mm | L1 в мм | 15.00 mm |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 17 | Толщина металлической втулки (S1) | 0.15 mm |
| Ілина зачистки изоляции | 12 mm | Поперечное сечение соединяемого провода | 1 mm² |
| Ц ветовой код | DIN | | |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC00005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC00005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC00005 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



H1,0/15D ZH R SV

| Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |
|------------------------------------|
| Klingenbergstraße 26 |
| D-32758 Detmold |

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

| Поображения | | |
|-------------|--------|--|
| | Чертеж | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |