


H10,0/24DS ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена

- Термостойкость до 105°C

Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)

Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова

Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 мм, 12 мм, красный
Заказ №	9018880000
Тип	H10,0/24DS ZH R
GTIN (EAN)	4032248105830
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью

H10,0/24DS ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	0.83 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - красный	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	6.5 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Ширина изоляции (B)	7.6 mm	Высота изоляции (A)	13.4 mm
Толщина изоляции (S2)	0.5 mm	L1 в мм	24.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8	Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm
Длина зачистки изоляции	17 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	10 mm ²
Цветовой код	DIN		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Чертеж

