

H0,25/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим спосо-
бом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 5 мм, 5 мм, Нет
Заказ №	9018910000
Тип	H0,25/5
GTIN (EAN)	4008190068134
Кол.	1000 Штука
Упаковка	Россыпью

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Размеры и массы

Масса нетто	0.02 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции	Исполнение	Стандартный
-------------------	-----------------------------------	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	0.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	5 mm
Диаметр изоляции (D2)	1.6 mm	L1 в мм	5.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 24	Длина зачистки изоляции	5 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	0.25 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Н0,25/5

Изображения

