### Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10) Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

• Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 5 mm, 5 mm, Нет
Заказ №	<u>9018910000</u>
Тип	H0,25/5
GTIN (EAN)	4008190068134
Кол.	1000 Штука
Упаковка	Россыпью

## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Технические данные

C			
Сертификаты			
Допуски к эксплуатации			
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	Сайт UL		
Сертификат № (cULus)	E499744		
Размеры и массы			
Масса нетто	0.02 g		
Экологическое соответствие	- излепия		
OKO/10171100KGG GGG1BG1G1BJK	лодолин		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
T			
Технические данные			
Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции	Исполнение	Стандартный
Кабельные наконечники			
Диаметр поверхности контакта (D1)	0.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	5 mm
Диаметр изоляции (D2)	1.6 mm	<u>L1 в мм</u>	5.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 24	Длина зачистки изоляции	5 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	0.25 mm <sup>2</sup>		
Классификации			
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
=01.400.4=0	07.40.00.04		

27-40-02-01

ECLASS 15.0

# Справочный листок технических данных



H0,25/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения	www.weiamueiler.com		