

Справочный листок технических данных


H0,5/16D W

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, белый
Заказ №	9019020000
Тип	H0,5/16D W
GTIN (EAN)	4008190047108
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью



H0,5/16D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.08 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - белый	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 1 mm

Диаметр изоляции (D2) 2.6 mm

L1 в мм 16.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.15 mm

Длина зачистки изоляции 12 mm

Цветовой код DIN

Длина поверхности контакта (L2) 10 mm

Толщина изоляции (S2) 0.25 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 20, макс.

Военное обозначение T 20A 003 A

Поперечное сечение соединяемого провода 0.5 mm²

Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0 EC000005

ECLASS 14.0 27-40-02-01

Изображения

Чертеж

