

**H0,75/14D GR**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
Заказ №	<a href="#">9019040000</a>
Тип	H0,75/14D GR
GTIN (EAN)	4008 190099077
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

**H0,75/14D GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

**Размеры и массы**

Масса нетто 0.08 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - серый	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

**Кабельные наконечники**

Диаметр поверхности контакта (D1)	1.2 mm	Длина поверхности контакта (L2)	8 mm
Диаметр изоляции (D2)	2.8 mm	Толщина изоляции (S2)	0.25 mm
L1 в мм	14.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 18
Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm	Военное обозначение	T 20A 004 A
Длина зачистки изоляции	10 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	0.75 mm <sup>2</sup>
Цветовой код	DIN		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Изображения**

**Чертеж**

