


H1,0/12D R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Кабельный наконечник, Стандартный, 8 мм, 6 мм, красный |
| Заказ № | 9019070000 |
| Тип | H1,0/12D R |
| GTIN (EAN) | 4008 190029074 |
| Кол. | 500 Штука |
| Упаковка | Россыпью |

H1,0/12D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.08 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

| Описание артикула | Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - красный | Исполнение | Стандартный |
|-------------------|--|------------|-------------|
|-------------------|--|------------|-------------|

Кабельные наконечники

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---|-------------------|
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 1.4 mm | Длина поверхности контакта (L2) | 6 mm |
| Диаметр изоляции (D2) | 3 mm | Толщина изоляции (S2) | 0.25 mm |
| L1 в мм | 12.00 mm | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 17 |
| Толщина металлической втулки (S1) | 0.15 mm | Военное обозначение | T 20A 008 A |
| Длина зачистки изоляции | 8 mm | Поперечное сечение соединяемого провода | 1 mm ² |
| Цветовой код | DIN | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Чертеж

