## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, черный
Заказ №	<u>9019150000</u>
Тип	H1,5/24D SW
GTIN (EAN)	4008190151676
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

## Справочный листок технических данных



Сертификаты



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

AWG 16

1.5 mm<sup>2</sup>

T 20A 015 A

2

Поперечное сечение подключаемого

Поперечное сечение соединяемого

провода AWG, макс.

провода

Военное обозначение

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Допуски к эксплуатации				
ROHS	Соответствовать			
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>			
Сертификат № (cULus)	E499744			
Размеры и массы				
Масса нетто	0.17 g			
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Технические данные				
Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - черный	Исполнение	Стандартный	
Кабельные наконечники				
Диаметр поверхности контакта (D1)	1.7 mm	Длина поверхности контакта (L2)	18 mm	
Диаметр изоляции (D2)	3.5 mm	Толщина изоляции (S2)	0.25 mm	

#### Классификации

Цветовой код

Длина зачистки изоляции

Толщина металлической втулки (S1)

L1 в мм

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

24.00 mm

0.15 mm

20 mm

DIN

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



Изображения



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Чертеж