

Справочный листок технических данных


H4,0/26D GR

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, серый
Заказ №	9019210000
Тип	H4,0/26D GR
GTIN (EAN)	4008190002336
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.08 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - серый	Исполнение	Стандартный
-------------------	------------------------------------------------	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 2.8 mm

Диаметр изоляции (D2) 4.8 mm

L1 в мм 26.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.2 mm

Длина зачистки изоляции 20 mm

Цветовой код DIN

Длина поверхности контакта (L2) 18 mm

Толщина изоляции (S2) 0.3 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 12, макс.

Военное обозначение T 20A 021 A

Поперечное сечение соединяемого провода 4 mm²

Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC000005

27-40-02-01

Изображения

Чертеж

