

H4,0/26D GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 мм, 18 мм, серый
Заказ №	9019210000
Тип	H4,0/26D GR
GTIN (EAN)	4008 190002336
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью

H4,0/26D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Размеры и массы

Масса нетто	0.08 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - серый	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	18 mm
Диаметр изоляции (D2)	4.8 mm	Толщина изоляции (S2)	0.3 mm
L1 в мм	26.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Военное обозначение	T 20A 021 A
Длина зачистки изоляции	20 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	4 mm ²
Цветовой код	DIN		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

