

**H6,0/20D GE**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 мм, 12 мм, желтый
Заказ №	<a href="#">9019220000</a>
Тип	H6,0/20D GE
GTIN (EAN)	4008 19015 1607
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью

## H6,0/20D GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

### Размеры и массы

Масса нетто 0.36 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет желтый	Исполнение	Стандартный
-------------------	---	------------	-------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	3.5 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Диаметр изоляции (D2)	6.3 mm	Толщина изоляции (S2)	0.3 mm
L1 в мм	20.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Военное обозначение	T 20A 022 A
Длина зачистки изоляции	14 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm <sup>2</sup>
Цветовой код	DIN		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Изображения**

**Чертеж**

