


## H16,0/22D BL



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 мм, 12 мм, синий
Заказ №	<a href="#">9019260000</a>
Тип	H16,0/22D BL
GTIN (EAN)	4008 190125806
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью

**H16,0/22D BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cULus)	E499744

**Размеры и массы**

Масса нетто	0.67 g
-------------	--------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - синий	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

**Кабельные наконечники**

Диаметр поверхности контакта (D1)	5.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Диаметр изоляции (D2)	8.8 mm	Толщина изоляции (S2)	0.4 mm
L1 в мм	22.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 6
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Военное обозначение	T 20A 026 A
Длина зачистки изоляции	15 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	16 mm <sup>2</sup>
Цветовой код	DIN		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

