

Справочный листок технических данных


H25,0/36D GE

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, желтый
Заказ №	9019300000
Тип	H25,0/36D GE
GTIN (EAN)	4008190054984
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 1.44 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет желтый	Исполнение	Стандартный
-------------------	---	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	7.3 mm	Длина поверхности контакта (L2)	22 mm
Диаметр изоляции (D2)	11.2 mm	Толщина изоляции (S2)	0.4 mm
L1 в мм	36.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG 3, макс.	AWG 3
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Военное обозначение	T 20A 030 A
Длина зачистки изоляции	24 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	25 mm ²
Цветовой код	DIN		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

