

Справочный листок технических данных


H35,0/30D 16 R

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, красный
Заказ №	9019310000
Тип	H35,0/30D 16 R
GTIN (EAN)	4008190102234
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью



H35,0/30D 16 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 1.36 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - красный	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 8.3 mm

Диаметр изоляции (D2) 12.7 mm

L1 в мм 30.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.2 mm

Длина зачистки изоляции 19 mm

Цветовой код DIN

Длина поверхности контакта (L2) 16 mm

Толщина изоляции (S2) 0.4 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 2 макс.

Военное обозначение T 20A 031 A

Поперечное сечение соединяемого провода 35 mm²

Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC000005

27-40-02-01

Справочный листок технических данных

H35,0/30D 16 R

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

