


H35,0/32D R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Кабельный наконечник, Стандартный, 19 мм, 18 мм, красный |
| Заказ № | 9019320000 |
| Тип | H35,0/32D R |
| GTIN (EAN) | 4008 19011 1847 |
| Кол. | 50 Штука |
| Упаковка | Россыпью |

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 1.4 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

| Описание артикула | Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - красный | Исполнение | Стандартный |
|-------------------|--|------------|-------------|
|-------------------|--|------------|-------------|

Кабельные наконечники

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---|--------------------|
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 8.3 mm | Длина поверхности контакта (L2) | 18 mm |
| Диаметр изоляции (D2) | 12.7 mm | Толщина изоляции (S2) | 0.4 mm |
| L1 в мм | 32.00 mm | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 2 |
| Толщина металлической втулки (S1) | 0.2 mm | Военное обозначение | T 20A 032 A |
| Длина зачистки изоляции | 19 mm | Поперечное сечение соединяемого провода | 35 mm ² |
| Цветовой код | DIN | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Чертеж

