


**H35,0/39D R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 mm, 25 mm, красный
Заказ №	<a href="#">9019330000</a>
Тип	H35,0/39D R
GTIN (EAN)	4008190048365
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

## Technical data

## Сертификаты

## Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

## Размеры и массы

Масса нетто 1.74 g

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - красный	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

## Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 8.3 mm

Диаметр изоляции (D2) 12.7 mm

L1 в мм 39.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.2 mm

Длина зачистки изоляции 28 mm

Цветовой код DIN

Длина поверхности контакта (L2) 25 mm

Толщина изоляции (S2) 0.4 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 2, макс.

Военное обозначение T 20A 033 A

Поперечное сечение соединяемого провода 35 mm<sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

ETIM 10.0	EC000005
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-40-02-01
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

ECLASS 14.0	27-40-02-01
-------------	-------------

**Чертеж**