

# Справочный листок технических данных


## H50,0/36D BL

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, синий
Заказ №	<a href="#">9019340000</a>
Тип	H50,0/36D BL
GTIN (EAN)	4008190067632
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

### Размеры и массы

Масса нетто 2.8 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - синий	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 10.3 mm

Диаметр изоляции (D2) 15 mm

L1 в мм 36.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.3 mm

Длина зачистки изоляции 26 mm

Цветовой код DIN

Длина поверхности контакта (L2) 20 mm

Толщина изоляции (S2) 0.5 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 1, макс.

Военное обозначение T 20A 034 A

Поперечное сечение соединяемого провода 50 mm<sup>2</sup>

### Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC000005

27-40-02-01

**Изображения**

**Чертеж**

